

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.750 OMアダプター

State: 2026/06/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.750 - OMアダプター 接続ケーブル付き



## Features

品番	SV 9340.750
仕様	電源接続ケーブル付き
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
接続ケーブル (AWG)	AWG 8
定格電流 最大	40 A
定格電圧	690 V、三相
注記：	記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
電気的数値 UL (SCCR)	30 kA - 600 V、ヒューズ クラス K5 最大 60 A、JDDZ / 7 30 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 63 A、NKJH/7 65 kA - 600 V、ヒューズ クラス J 最大 60 A、JDDZ / 7 65 kA - 480 V、マニュアルモーターコントローラー、最大 63 A、NLRV/7 65 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 63 A、NKJH/7

## Features

---

適用バスバーシステム間隔	60 mm
接続ケーブル長さ	130 mm
マウントレールタイプ	サポートフレームなし、1 x 15 x 35 mm
極数	3 極
寸法：	幅: 55 mm 高さ: 208 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 15 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
取得認証	UL
1パック	1 個
純質量	0.34 kg
総質量	0.381 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.088
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV OM adaptor, 40 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 8, WH: 55x208 mm, metal support rail

## Approvals

---

# Approvals

---

Approvals	ABS
	DNV
	Lloyds Register
	UL + C-UL (listed)

---

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書