Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.750 OMアダプター

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9340.750 - OMアダプター 接続ケーブル付き



Features

| 品番 | SV 9340.750 |
|-----------------|---|
| 材質 | ポリアミド |
| | 耐燃性 UL 94-V0 適合 |
| 塗装色 | シャーシRAL 7035 |
| 接続ケーブル(AWG) | AWG 8 |
| 定格電流 最大 | 40 A |
| 定格電圧 | 690 V、三相 |
| 電気的数値 UL (SCCR) | 30 kA - 600 V、 ヒューズ クラス K5 最大 60 A、JDDZ / 7 |
| | 30 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 63 |
| | A、NKJH/7 |
| | 65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 60 A、JDDZ / 7 |
| | 65 kA - 480 V、マニュアルモーターコントローラー、最大 63 A, |
| | NLRV/7 |
| | 65 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 63 |
| | A、NKJH/7 |
| 適用バスバーシステム間隔 | 60 mm |
| 接続ケーブル長さ | 130 mm |
| マウントレールタイプ | サポートフレームなし、1 x 15 x 35 mm |
| | |

© Rittal 2025

Features

| 注記: | 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります |
|----------------|--|
| 極数 | 3 極 |
| 寸法: | 幅: 55 mm 高さ: 208 mm |
| マウントレール、数/高さ | 1 / 15 mm |
| 適用バスバー | 高さ: 5, 10 mm |
| 1パック | 1個 |
| 純質量 | 0.34 |
| 総質量 | 0.381 |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.088 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| EAN | 4028177673854 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Approvals

| Approvals | ABS |
|--------------|-----------------------------|
| | DNV-GL |
| | Lloyds Register of Shipping |
| | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書 |
| | UKCA適合宣言書 |

© Rittal 2025 3