

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.760 OMアダプター

State: 2026/05/12 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.760 - OMアダプター 接続ケーブル付き

## Features

品番	SV 9340.760
仕様	電源接続ケーブル付き
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
接続ケーブル (AWG)	AWG 12
定格電流 最大	16 A
定格電圧	690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)	30 kA - 600 V、ヒューズ クラス K5 最大 60 A、JDDZ / 7 50 kA - 600 V、ヒューズ クラス K5 最大 35 A、JDDZ / 7 65 kA - 600 V、ヒューズ クラス J 最大 30 A、JDDZ / 7 65 kA - 600 V、ヒューズ クラス K5 最大 30 A、JDDZ / 7 50 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 27 A、NKJH/7 65 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 32 A、NKJH/7
適用バスバーシステム間隔	60 mm
接続ケーブル長さ	165 mm
マウントレールタイプ	サポートフレーム、1 x TS 45D、ピンブロック
注記：	記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数	3 極

## Features

---

PinBlock	Yes
サポートフレームサポート	Yes
寸法：	幅: 45 mm 高さ: 272 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)	45 mm x 237 mm
取得認証	UL
1パック	1 個
純質量	0.2 kg
総質量	0.314 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.038
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV OM adaptor, 16 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 12, WH: 45x272 mm, support frame, PinBlock, support rail TS 45D

---

## Approvals

---

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	---

---

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書