

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.830

ツインケーブル

State: 2026/06/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.830 - ツインケーブル スプリングクリップ 2.5 ~ 16 mm² 付きの OMアダプター用

アダプターごとに最大2個の開閉器の個別接続用の、処理済みの接続配線。



Features

品番	SV 9340.830
製品説明	アダプター 1 個に対して最大 2 台の開閉器の取り付けに用いる、端子装着済みの接続ケーブルです。
材質	絶縁 PVC 温度耐性 105 °C まで 両端超音波圧接
注記：	AWG = 米国ワイヤーゲージ
AWG	AWG 8 = 8.37 mm ² ☒ 10 mm ²
寸法：	長さ: 140 mm, 250 mm
1パック	6 個
純質量	0.18 kg
総質量	0.248 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.02
関税率番号	85444290

Features

ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
製品説明	SV Twin cord, AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------