

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.860 ケーブルセット

State: 2026/05/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.860 - ケーブルセット スプリングクリップ付き OMアダプター用

開閉器への接続に用いる、加工済み接続ケーブルです。



## Features

品番	SV 9340.860
製品説明	開閉器の接続やスプリングクリップ付きOM/OTアダプターの取り付けに用いる、端子装着済みの接続ケーブルです。
材質	絶縁 PVC 温度耐性 105 °C まで 両端超音波圧接
AWG	AWG 12 = 3.31 mm <sup>2</sup> ⊠ 4 mm <sup>2</sup>
注記：	AWG = 米国ワイヤーゲージ
寸法：	長さ: 140 mm
1パック	15 個
純質量	0.075 kg
総質量	0.085 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.003
関税率番号	85444290

# Features

---

ETIM 9

EC000839

---

ECLASS 8.0

27062302

---

製品説明

SV Cable set, AWG 12, L: 140 mm

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書