

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.930 OMアダプター

State: 2026/04/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.930 - OMアダプター 差し込み式ケーブル引き出し付き



Features

品番	SV 9340.930
仕様	差し込み式ケーブル引き出し付き
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
同梱品	主接点（3箇所、1.5~4 mm ² ）付きコネクタ
定格電流 最大	25 A
定格電圧	690 V、三相
適用バスバーシステム間隔	60 mm
マウントレールタイプ	サポートフレーム、1 x TS 55D、1 x TS 55D-V
極数	3 極
Connector outlet	主接点（3箇所、1.5~4 mm ² ）付きコネクタ
寸法：	幅: 55 mm 高さ: 208 mm

Features

丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 4 mm ²
マウントレール、数/高さ	2 / 10 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)	55 mm x 170 mm
1パック	1 個
純質量	0.3 kg
総質量	0.332 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.025
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV OM adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, with plug-in cable outlet, WH: 55x208 mm, support frame, support rail TS 55D, TS 55D-V

Approvals

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書