

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.930 OMアダプター

State: 2026/06/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.930 - OMアダプター 差し込み式ケーブル引き出し付き



Features

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 品番 | SV 9340.930 |
| 仕様 | 差し込み式ケーブル引き出し付き |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 |
| 塗装色 | シャーシRAL 7035 |
| 同梱品 | 主接点（3箇所、1.5~4 mm ² ）付きコネクタ |
| 定格電流 最大 | 25 A |
| 定格電圧 | 690 V、三相 |
| 適用バスバーシステム間隔 | 60 mm |
| マウントレールタイプ | サポートフレーム、1 x TS 55D、1 x TS 55D-V |
| 極数 | 3 極 |
| Connector outlet | 主接点（3箇所、1.5~4 mm ² ）付きコネクタ |
| 寸法： | 幅: 55 mm 高さ: 208 mm |

Features

| | |
|-------------------|--|
| 丸型ケーブルの接続サイズ | 1.5 - 4 mm ² |
| マウントレール、数/高さ | 2 / 10 mm |
| 適用バスバー | 高さ: 5, 10 mm |
| サポートフレーム (幅 x 高さ) | 55 mm x 170 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.3 kg |
| 総質量 | 0.332 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.025 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ETIM 8 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 製品説明 | SV OM adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, with plug-in cable outlet, WH: 55x208 mm, support frame, support rail TS 55D, TS 55D-V |

Approvals

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Approvals | ABS DNV Lloyds Register |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |