Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.950 ヒューズアダプター Dスイッチ

State: 2025/10/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9340.950 - ヒューズアダプター Dスイッチ

インディケーターと運転状況の表示による、統合された視覚的保護監視機能付き。

Features

SV 9340.950
ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
シャーシRAL 7035 ヒューズホルダーRAL 7001
D 01 ヒューズおよび 10 x 38 mm ヒューズ用のリデュース リテーニ ング スプリングを含む
撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用 ください
60 mm
サポート端子
D 01 (リデュース リテーニング スプリング付き) D 02 (Neozed-アダプタースリーブ付き) 10 x 38 (リデュース リテーニング スプリング付き)
D 01 と 10 x 38 mm ヒューズを使用する場合は、リデュース リテーニング スプリングの使用が必要です。D 01 ヒューズの使用は、オプションとして D 02 口金用のアダプタースリーブの使用で可能です。
63 A
400 V、三相

© Rittal 2025

Features

注記:	DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に 使います 点滅報知器と運転状態表示によるビジュアルヒューズ監視および6 mm²までの導体用のケーブルガイド付き
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
寸法:	幅: 27 mm 高さ: 226 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 25 mm²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
インジケーターランプの電圧範囲	100 - 400 V
極数	3 極
1パック	3 個
純質量	0.975
総質量	1.04
銅の含有量 (kg / 個)	0.066
関税率番号	85369095
EAN	4028177603400
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
LADIAHAHUHS	

© Rittal 2025