

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.950

### ヒューズアダプター Dスイッチ

State: 2026/02/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.950 - ヒューズアダプター Dスイッチ

インディケーターと運転状況の表示による、統合された視覚的保護監視機能付き。

## Features

品番	SV 9340.950
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035 ヒューズホルダーRAL 7001
同梱品	D 01 ヒューズおよび 10 x 38 mm ヒューズ用のリデュース リテーニング スプリングを含む
注記：	撲線一ブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリープをご使用ください
適用バスバーシステム間隔	60 mm
電源接続	サポート端子
ヒューズリンク	D 01 (レデューサー付き) D 02 (Neozed-アダプタースリープ付き) 10 x 38 (リデュース リテーニング スプリング付き)
Fuse inserts footnote	D 01 ヒューズ と 10 x 38 mm ヒューズを使用する場合は、レデューサーを使用する必要があります。D 01 ヒューズの使用は、オプションとして D 02 口金用のアダプタースリープの使用で可能です。
定格作動電流 最大	63 A
定格電圧	400 V

# Features

注記：	DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に 使います  点滅報知器と運転状態表示によるビジュアルヒューズ監視および6 mm <sup>2</sup> までの導体用のケーブルガイド付き
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
寸法：	幅: 27 mm 高さ: 226 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
インジケーターランプの電圧範囲	100 - 400 V
極数	3 極
丸型ケーブル断面積	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
1パック	3 個
純質量	0.975 kg
総質量	1.04 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.066
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
製品説明	SV Bus-mounting fuse base, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-25 mm <sup>2</sup>

# Approvals

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書