## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.400 CBユニットアダプター

State: 2025/10/31 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9342.400 - CBユニットアダプター 3 極

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。

#### **Features**

品番	SV 9342.400
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
電源接続	サポート端子
定格電流 最大	100 A
定格電圧	690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、マニュアルモーターコントローラー、最大 100 A, NLRV/7
ケーブル引き出し口	上
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記:	出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な る場合があります
極数	3 極
寸法:	幅: 72 mm 高さ: 210 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	10 - 35 mm²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm

© Rittal 2025 2

### **Features**

銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	10 x 7.8 mm
適用メーカー (タイプ)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
	Eaton (PKZ2)
	Schneider Electric (GV3ME80)
	Siemens (S3)
1パック	1個
純質量	0.57
総質量	0.576
銅の含有量 (kg / 個)	0.114
関税率番号	85369095
EAN	4028177503694
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# **Approvals**

Approvals	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3