

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.410

## CBユニットアダプター

State: 2026/07/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.410 - CBユニットアダプター 3 極

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。

## Features

品番	SV 9342.410
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
電源接続	サポート端子
定格電流 最大	100 A
定格電圧	690 V、三相
注記：	出力出口：スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
電氣的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、マニュアルモーターコントローラー、最大 100 A, NLRV/7
ケーブル引き出し口	下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
極数	3 極
寸法：	幅: 72 mm 高さ: 210 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	10 - 35 mm <sup>2</sup>
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm

# Features

---

銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	10 x 7.8 mm
適用メーカー (タイプ)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
取得認証	UL
1パック	1 個
純質量	0.57 kg
総質量	0.576 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.114
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV Circuit-breaker component adaptor, 100 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, round conductor connection 10-35 mm <sup>2</sup> , clamping area WH: 10x7,8 mm

# Approvals

---

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書