

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.410 CBユニットアダプター

State: 2026/02/03 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.410 - CBユニットアダプター 3 極

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。

Features

品番	SV 9342.410
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
電源接続	サポート端子
定格電流 最大	100 A
定格電圧	690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、マニュアルモーターコントローラー、最大 100 A, NLRV/7
ケーブル引き出し口	下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記：	出力出口：スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして 記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる 場合があります
極数	3 極
寸法：	幅: 72 mm 高さ: 210 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	10 - 35 mm ²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm

Features

銅フレックスバーのクランプ接続 10 x 7.8 mm

範囲 (幅x高さ)

適用メーカー (タイプ)

ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)

取得認証

UL

1パック

1 個

純質量

0.57

総質量

0.576

銅の含有量 (kg / 個)

0.114

関税率番号

85369095

EAN

4028177503762

ETIM 9

EC001531

ECLASS 8.0

27370304

Approvals

Approvals

ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書
UKCA適合宣言書