

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.504 CBユニットアダプター

State: 2026/01/11 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.504 - CBユニットアダプター 4 極

Features

品番	SV 9342.504
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	ターミナルカバー スライドブロック
電源接続	サポート端子
定格電流 最大	160 A
定格電圧	690 V、四相
電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 125 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口	上
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記：	出力出口：スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数	4 極
寸法：	幅: 120 mm 高さ: 277 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	35 - 120 mm ²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm

Features

銅フレックスバーのクランプ接続 18.5 x 15.5 mm

範囲 (幅x高さ)

適用メーカー (タイプ)	ABB (T1, T2, XT1, XT2) イートン (NZM1-4 / 125 A、BZM E1-4 / 100 A) Schneider Electric (NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3VA10, 3VA11)
--------------	--

取得認証 UL

1パック 1 個

純質量 1.225

総質量 1.425

銅の含有量 (kg / 個) 0.258

関税率番号 85369095

EAN 4028177551756

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

Approvals

Approvals	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	--

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------