Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.504 CBユニットアダプター

State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9342.504 - CBユニットアダプター 4 極

Features

品番	SV 9342.504
材質	ポリアミド
	耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	ターミナルカバー
	スライドブロック
電源接続	サポート端子
定格電流 最大	160 A
定格電圧	690 V、四相
電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 125 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口	上
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記:	出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
	記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な
	る場合があります
極数	4 極
寸法:	幅: 120 mm
	高さ: 277 mm
- 丸型ケーブルの接続サイズ	35 - 120 mm²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm

© Rittal 2025 2

Features

銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	18.5 x 15.5 mm
適用メーカー (タイプ)	ABB (T1, T2, XT1, XT2)
	イートン (NZM1-4 / 125 A、BZM E1-4 / 100 A)
	Schneider Electric (NSC100)
	Schrack (MC1)
	Siemens (3VA10, 3VA11)
1パック	1個
純質量	1.225
総質量	1.425
銅の含有量 (kg / 個)	0.258
関税率番号	85369095
EAN	4028177551756
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	ABS Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025