

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.510 CBユニットアダプター

State: 2026/02/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.510 - CBユニットアダプター 3 極

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。

## Features

品番	SV 9342.510
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	ターミナルカバー スライドブロック
電源接続	サポート端子
定格電流 最大	160 A
定格電圧	690 V、三相
ケーブル引き出し口	下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記：	出力出口：スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数	3 極
寸法：	幅: 90 mm 高さ: 215 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	35 - 120 mm <sup>2</sup>
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm

# Features

---

銅フレックスバーのクランプ接続 18.5 x 15.5 mm

範囲 (幅x高さ)

---

適用メーカー (タイプ)	ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD160) Legrand (DPX 125, DPX 160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

1パック 1 個

---

純質量 0.778

---

総質量 0.82

---

銅の含有量 (kg / 個) 0.202

---

関税率番号 85369095

---

EAN 4028177503786

---

ETIM 9 EC001531

---

ECLASS 8.0 27370304

---

# Approvals

---

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
-----------	----------------------------------------------

---

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書