

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.510

CBユニットアダプター

State: 2026/04/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.510 - CBユニットアダプター 3 極

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。

Features

品番	SV 9342.510
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	ターミナルカバー スライドブロック
電源接続	サポート端子
定格電流 最大	160 A
定格電圧	690 V、三相
ケーブル引き出し口	下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記：	出力出口：スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数	3 極
寸法：	幅: 90 mm 高さ: 215 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	35 - 120 mm ²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm

Features

銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	18.5 x 15.5 mm
適用メーカー (タイプ)	ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD160) Legrand (DPX 125, DPX 160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
1パック	1 個
純質量	0.778 kg
総質量	0.82 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.202
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV Circuit-breaker component adaptor, 160 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, round conductor connection 35-120 mm ² , clamping area WH: 18,5x15,5 mm

Approvals

Approvals

Approvals

ABS

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書