Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9342.550 CBユニットアダプター

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9342.550 - CBユニットアダプター 3 極

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。

Features

品番	SV 9342.550
材質	ポリアミド
	耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	ターミナルカバー
	スライドブロック
電源接続	サポート端子
定格電流 最大	125 A
定格電圧	690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 125 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口	下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記:	出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な る場合があります
	3 極
寸法:	幅: 90 mm
	高さ: 225 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	35 - 120 mm²

© Rittal 2025 2

Features

適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	18.5 x 15.5 mm
適用メーカー (タイプ)	ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) GE (FD160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51) Terasaki (E125, S125)
1パック	1個
純質量	0.819
総質量	0.847
銅の含有量 (kg / 個)	0.202
関税率番号	85369095
EAN	4028177525665
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

© Rittal 2025

Approvals

Approvals	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4