

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.040

NHヒューズ断路器

State: 2026/04/26 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.040 - NHヒューズ断路器 電気機械式ヒューズ監視付き (MSÜ)

Features

| | |
|-----------------------------|--|
| 品番 | SV 9344.040 |
| 仕様 | マウンティングプレート取り付け用 |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール：電解銅、銀メッキ |
| 塗装色 | シャーシRAL 7035 カバー：RAL 7035/7001 |
| 銅板フレックスパーのカップリングサイズ | クランプ接続範囲 (幅): 13 mm クランプ接続範囲 (高さ): 13 mm |
| for mounting plate assembly | Yes |
| ケーブル引き出し口 | 上/下 |
| 電源接続 | サポート端子 |
| 定格作動電流 最大 | 160 A |
| 定格電圧 | 690 V、三相 |
| 適用NHヒューズサイズ | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク) |
| 寸法： | 幅: 106 mm 高さ: 194 mm |
| 丸型ケーブルの接続サイズ | 4 - 95 mm ² |

Features

| | |
|----------------|--|
| 極数 | 3 極 |
| 丸型ケーブル断面積 | 4 - 95 mm ² |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 1.17 kg |
| 総質量 | 1.172 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.15 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| 製品説明 | SV NH fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, box terminal, with electromechanical fuse monitoring, for mounting plate assembly |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------|
| Approvals | CQC-CCC |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |