Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9344.130 NHヒューズ断路器

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9344.130 - NHヒューズ断路器 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)

Features

品番	SV 9344.130
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合
	コンタクトレール:電解銅、銀メッキ
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー:RAL 7035/7001
銅板フレックスバーのカップリン グサイズ	クランプ接続範囲 (幅): 32 mm クランプ接続範囲 (高さ): 10 mm
for mounting plate assembly	Yes
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじM10
定格作動電流 最大	250 A
定格電圧	400 V~690 V、三相
適用NHヒューズサイズ	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法:	幅: 184 mm 高さ: 298 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	10 - 150 mm²
極数	3 極

© Rittal 2025

Features

電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)	Yes
Round conductor cross-section	10 - 150 mm²
1パック	1個
純質量	2.3
総質量	2.343
銅の含有量 (kg / 個)	0.3
関税率番号	85365080
EAN	4028177540620
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Approvals

Approvals	CQC-CCC	
Explanations	CE適合宣言書	
	UKCA適合宣言書	

© Rittal 2025