

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.230

## NHヒューズ断路器

State: 2026/01/20 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.230 - NHヒューズ断路器 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)

## Features

品番	SV 9344.230
仕様	マウンティングプレート取り付け用 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトトレール：電解銅、銀メッキ
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー：RAL 7035/7001
銅板フレックスバーのカップリングサイズ	クランプ接続範囲 (幅): 50 mm クランプ接続範囲 (高さ): 10 mm
for mounting plate assembly	Yes
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M10
定格作動電流 最大	400 A
定格電圧	400 V～690 V、三相
適用NHヒューズサイズ	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 210 mm 高さ: 298 mm

# Features

---

丸型ケーブルの接続サイズ	10 - 240 mm <sup>2</sup>
極数	3 極
電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)	Yes
Round conductor cross-section	10 - 240 mm <sup>2</sup>
1パック	1 個
純質量	3.178
総質量	3.18
銅の含有量 (kg / 個)	1
関税率番号	85365080
EAN	4028177540699
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

---

# Approvals

---

Approvals	CQC-CCC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

---