

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.330

NHヒューズ断路器

State: 2026/01/20 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.330 - NHヒューズ断路器 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)

Features

| | |
|-----------------------------|--|
| 品番 | SV 9344.330 |
| 仕様 | マウンティングプレート取り付け用 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ) |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトトレール：電解銅、銀メッキ |
| 塗装色 | シャーシRAL 7035 カバー：RAL 7035/7001 |
| 銅板フレックスバーのカップリングサイズ | クランプ接続範囲 (幅): 50 mm クランプ接続範囲 (高さ): 10 mm |
| for mounting plate assembly | Yes |
| ケーブル引き出し口 | 上/下 |
| 電源接続 | ねじ M10 |
| 定格作動電流 最大 | 630 A |
| 定格電圧 | 400 V～690 V、三相 |
| 適用NHヒューズサイズ | 3 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク) |
| 寸法： | 幅: 250 mm 高さ: 298 mm |

Features

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 丸型ケーブルの接続サイズ | 10 - 300 mm ² |
| 極数 | 3 極 |
| 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ) | Yes |
| Round conductor cross-section | 10 - 300 mm ² |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 4.4 |
| 総質量 | 4.444 |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 1.06 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| EAN | 4028177542051 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------|
| Approvals | CQC-CCC |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |
