

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.610

## フレーム型ターミナル

State: 2026/05/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.610 - フレーム型ターミナル NHヒューズ断路器 用

ネジ接続のNH断路器（サイズ：1から3まで）用、円形導体、扇形導体および銅板フレックスバーの直接接続用。



## Features

品番	SV 9344.610
製品説明	丸型ケーブルとセクター(扇形)ケーブルおよび銅板フレックスバーを直接接続するために使用します。ねじ式端子台付き NH ヒューズスイッチディスコネクターに適しています。
材質	黄銅鋳物
表面	ニッケルめっき
銅板フレックスバーのカップリングサイズ	クランプ接続範囲 (幅): 20 mm クランプ接続範囲 (高さ): 14 mm
電源接続	サポート端子
適用サイズ	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SELECTOR_CONDUCTOR	50 - 150 mm <sup>2</sup>
丸型ケーブルの接続サイズ	35 - 150 mm <sup>2</sup>
丸型ケーブル断面積	35 - 150 mm <sup>2</sup>

# Features

1パック	3個
純質量	0.171 kg
総質量	0.175 kg
関税率番号	73182900
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
製品説明	SV Box terminal, for NH fuse-switch disconnecter, size 1 (with screw terminal), round conductor connection 35-150 mm <sup>2</sup> , clamping area WH: 20x14 mm