

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.610

フレーム型ターミナル

State: 2026/01/13 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.610 - フレーム型ターミナル NHヒューズ断路器用

ネジ接続のNH断路器（サイズ：1から3まで）用、円形導体、扇形導体および銅板フレックスバーの直接接続用。



Features

| | |
|--|---|
| 品番 | SV 9344.610 |
| 製品説明 | 丸型ケーブルとセクター(扇形)ケーブルおよび銅板フレックスバーを直接接続するために使用します。ねじ式端子台付き NH ヒューズスイッチディスコネクターに適しています。 |
| 材質 | 黄銅鋳物 |
| 表面 | ニッケルめっき |
| 銅板フレックスバーのカップリングサイズ | クランプ接続範囲 (幅): 20 mm クランプ接続範囲 (高さ): 14 mm |
| 適用サイズ | 1 |
| OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR | 50 - 150 mm ² |
| 丸型ケーブルの接続サイズ | 35 - 150 mm ² |
| Round conductor cross-section | 35 - 150 mm ² |
| 1パック | 3 個 |

Features

| | |
|------------|---------------|
| 純質量 | 0.171 |
| 総質量 | 0.175 |
| 関税率番号 | 73182900 |
| EAN | 4028177540972 |
| ETIM 9 | EC001894 |
| ECLASS 8.0 | 27400609 |