

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.620

フレーム型ターミナル

State: 2026/02/11 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.620 - フレーム型ターミナル NHヒューズ断路器用

ネジ接続のNH断路器（サイズ：1から3まで）用、円形導体、扇形導体および銅板フレックスバーの直接接続用。



Features

品番	SV 9344.620
製品説明	丸型ケーブルとセクター(扇形)ケーブルおよび銅板フレックスバーを直接接続するために使用します。ねじ式端子台付き NH ヒューズスイッチディスコネクターに適しています。
材質	黄銅鋳物
表面	ニッケルめっき
銅板フレックスバーのカップリングサイズ	クランプ接続範囲 (幅): 32 mm クランプ接続範囲 (高さ): 20 mm
適用サイズ	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm ²
丸型ケーブルの接続サイズ	95 - 300 mm ²
Round conductor cross-section	95 - 300 mm ²
1パック	3 個

Features

純質量	0.39
総質量	0.397
関税率番号	39269097
EAN	4028177541016
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609