Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.620 フレーム型ターミナル

State: 2025/11/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9344.620 - フレーム型ターミナル NHヒューズ断路器

用

ネジ接続のNH断路器(サイズ:1から3まで)用、円形導体、扇形導体および銅板フレックスバーの直接接続用。



Features

品番	SV 9344.620
製品説明	丸型ケーブルとセクター(扇形)ケーブルおよび銅板フレックスバー を直接接続するために使用します。ねじ式端子台付き NH ヒューズ スイッチディスコネクターに適しています。
材質	黄銅鋳物
表面	ニッケルめっき
銅板フレックスバーのカップリン グサイズ	クランプ接続範囲 (幅): 32 mm クランプ接続範囲 (高さ): 20 mm
適用サイズ	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SE CTOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm²
丸型ケーブルの接続サイズ	95 - 300 mm²
1パック	3個
純質量	0.39

© Rittal 2025

Features

総質量	0.397
関税率番号	39269097
EAN	4028177541016
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609

© Rittal 2025 3