

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.620

フレーム型ターミナル

State: 2026/05/30 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.620 - フレーム型ターミナル NHヒューズ断路器 用

ネジ接続のNH断路器（サイズ：1から3まで）用、円形導体、扇形導体および銅板フレックスバーの直接接続用。



Features

品番	SV 9344.620
製品説明	丸型ケーブルとセクター(扇形)ケーブルおよび銅板フレックスバーを直接接続するために使用します。ねじ式端子台付き NH ヒューズスイッチディスコネクターに適しています。
材質	黄銅鋳物
表面	ニッケルめっき
銅板フレックスバーのカップリングサイズ	クランプ接続範囲 (幅): 32 mm クランプ接続範囲 (高さ): 20 mm
電源接続	サポート端子
適用サイズ	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SELECTOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm ²
丸型ケーブルの接続サイズ	95 - 300 mm ²
丸型ケーブル断面積	95 - 300 mm ²

Features

1パック	3個
純質量	0.39 kg
総質量	0.397 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
製品説明	SV Box terminal, for NH fuse-switch disconnecter, size 2/3 (with screw terminal), round conductor connection 95-300 mm ² , clamping area WH: 32x20 mm