## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9345.005 ヒューズホルダー

State: 2025/10/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9345.005 - ヒューズホルダー 31 A~60 A

60 A までの 3 極ヒューズホルダー。サポートレール上またはOM ユニットアダプター経由でバスバーへの簡単な取り付けが可能。

#### **Features**

品番	SV 9345.005
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
丸型ケーブル用コネクター	AWG 8∼18
適用ヒューズタイプ (Class)	СС
定格作動電流 最大	30 A
定格電圧	600 V、三相
Fuse standard	UL 248-4
注記:	DIN EN 60 715に準拠の 35 mm (高さ 7.5/15 mm)サポートレール (DIN レール) へ、あるいは、RiLine ユニットアダプターコンビネー ション(OMアダプター/OMサポート)の板バネ式固定に適しています
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
品番について	ヒューズ 10 x 38 mm (IEC 60 269-2/-4/-6 に準拠) の収納には適して いません
寸法:	幅: 54 mm 高さ: 81 mm
丸型ケーブルの接続サイズ 	0.75 - 25 mm <sup>2</sup>

© Rittal 2025

### **Features**

適用ヒューズ	直径: 10 mm 長さ: 38 mm
インジケーターランプの電圧範囲	110 - 600 V
電気的数値 UL (SCCR)	200 kA - 600 V、 ヒューズ クラス CC 最大 30 A、JDDZ / 7
極数	3 極
1パック	4 個
純質量	0.4
総質量	0.634
銅の含有量 (kg / 個)	0.018
関税率番号	85369095
EAN	4028177805385
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

## **Approvals**

Approvals	UL + C-UL (listed)	
Explanations	CE適合宣言書	
	UKCA適合宣言書	

© Rittal 2025