

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.015

## ヒューズホルダー

State: 2026/05/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.015 - ヒューズホルダー 31 A~60 A

60 A までの 3 極ヒューズホルダー。サポートレール上またはOM ユニットアダプター経由でバスバーへの簡単な取り付けが可能。

## Features

品番	SV 9345.015
仕様	ヒューズタイプ クラス J 用
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
丸型ケーブル用コネクタ	AWG 1~18
電源接続	サポート端子
適用ヒューズタイプ (Class)	J
定格作動電流 最大	30 A
定格電圧	600 V、三相
Fuse standard	UL 248-8
注記：	DIN EN 60 715に準拠の 35 mm (高さ 7.5/15 mm)サポートレール (DIN レール) へ、あるいは、RiLine ユニットアダプターコンビネーション(OMアダプター/OMサポート)の板バネ式固定に適しています
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
寸法：	幅: 108 mm 高さ: 115 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 50 mm <sup>2</sup>

# Features

---

適用ヒューズ	直径: 21 mm 長さ: 57 mm
インジケータランプの電圧範囲	110 - 600 V
電気的数値 UL (SCCR)	200 kA - 600 V、ヒューズ クラス J 最大 30 A、JDDZ / 7
極数	3 極
丸型ケーブル断面積	1.5 - 50 mm <sup>2</sup>
1パック	2 個
純質量	0.84 kg
総質量	0.966 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.072
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
製品説明	SV Fuseholder, Class J, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

---