

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.035

ヒューズホルダー

State: 2026/01/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.035 - ヒューズホルダー 31 A~60 A

60 Aまでの3極ヒューズホルダー。サポートレール上またはOMユニットアダプター経由でバスバーへの簡単な取り付けが可能。

Features

品番	SV 9345.035
仕様	ヒューズタイプ クラス J 用
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
丸型ケーブル用コネクター	AWG 1~14
適用ヒューズタイプ (Class)	J
定格作動電流 最大	60 A
定格電圧	600 V、三相
Fuse standard	UL 248-8
注記：	DIN EN 60 715に準拠の 35 mm (高さ 7.5/15 mm) サポートレール (DIN レール) へ、あるいは、RiLine ユニットアダプターコンビネーション(OMアダプター/OMサポート)の板バネ式固定に適しています
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
寸法：	幅: 120 mm 高さ: 118 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	2.5 - 50 mm ²

Features

適用ヒューズ	直径: 27 mm 長さ: 60 mm
インジケーターランプの電圧範囲	110 - 600 V
電気的数値 UL (SCCR)	200 kA - 600 V、ヒューズ クラス J 最大 60 A、JDDZ / 7
極数	3 極
Round conductor cross-section	2.5 - 50 mm ²
1パック	2 個
純質量	1.24
総質量	1.28
銅の含有量 (kg / 個)	0.118
関税率番号	85369095
EAN	4028177805408
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
