Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9345.040 ヒューズホルダー

State: 2025/11/04 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9345.040 - ヒューズホルダー 30 A

極数 3、バスバー中心間隔 60 mmのバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9345.040
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
丸型ケーブル用コネクター	AWG 10 - 16
適用バスバーシステム間隔	60 mm
適用ヒューズタイプ (Class)	СС
定格作動電流 最大	30 A
定格電圧	600 V、三相
Fuse standard	UL 248-4
注記:	ヒューズ 10 x 38 mm (IEC 60 269-2/-4/-6 に準拠) の収納には適して いません
Test specification	UL 4248-4
寸法:	幅: 27 mm 高さ: 200 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 6 mm ²
適用ヒューズ	直径: 10 mm 長さ: 38 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
インジケーターランプの電圧範囲	110 - 600 V

© Rittal 2025 2

Features

電気的数値 UL (SCCR)	200 kA - 600 V、 ヒューズ クラス CC 最大 30 A、JDDZ / 7
極数	3 極
1パック	4 個
純質量	0.4
総質量	0.84
銅の含有量 (kg / 個)	0.032
関税率番号	85361050
EAN	4028177709294
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3