
### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9345.600 CBユニットアダプタ·

State: 2025/10/31 (Source: rittal.com/jp-ja)



### SV 9345.600 - CBユニットアダプター 3 極

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。



#### **Features**

品番	SV 9345.600
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	接続テープ スライドブロック
定格電流 最大	250 A
定格電圧	690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 250 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口	上
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記:	出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な る場合があります
極数	3 極

© Rittal 2025 2

#### **Features**

寸法:	幅: 105 mm
	高さ: 240 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)	ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
	Allen Bradley (140U-J)
	Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
	GE (FE160, FE250, FD160)
	Legrand (DPX 250)
	Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
	OEZ (BD250N, BD250S)
	Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150
	NSF250)
	Schrack (MC2)
	Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63,
	3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
	Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
1パック	1個
純質量	1.426
総質量	1.509
銅の含有量 (kg / 個)	0.77
関税率番号	85369095
EAN	4028177679962
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## **Approvals**

© Rittal 2025 3

# **Approvals**

Approvals	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4