

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.604 CBユニットアダプター

State: 2026/01/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.604 - CBユニットアダプター 4 極

Features

品番	SV 9345.604
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	接続テープ スライドブロック
定格電流 最大	250 A
定格電圧	690 V、四相
電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 250 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口	上
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記：	出力出口：スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数	4 極
寸法：	幅: 140 mm 高さ: 310 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm

Features

適用メーカー (タイプ)	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
1パック	1 個
純質量	2.405
総質量	2.516
銅の含有量 (kg / 個)	1.134
関税率番号	85369095
EAN	4028177679979
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書