

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.604

CBユニットアダプター

State: 2026/05/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.604 - CBユニットアダプター 4 極

Features

| | |
|-----------------|---|
| 品番 | SV 9345.604 |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | 接続テープ スライドブロック |
| 定格電流 最大 | 250 A |
| 定格電圧 | 690 V、四相 |
| 電氣的数値 UL (SCCR) | 65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 250 A、DIVQ / 7 |
| ケーブル引き出し口 | 上 |
| 適用バスバーシステム間隔 | 60 mm |
| 注記： | 出力出口：スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります |
| 極数 | 4 極 |
| 寸法： | 幅: 140 mm 高さ: 310 mm |
| 適用バスバー | 高さ: 5, 10 mm |

Features

| | |
|----------------|--|
| 適用メーカー (タイプ) | ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62) |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 2.405 kg |
| 総質量 | 2.516 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 1.134 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 製品説明 | SV Circuit-breaker component adaptor, 250 A, 690 V, 4-pole, cable outlet top, with connection straps |

Approvals

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Approvals | ABS DNV Lloyds Register |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |