### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9345.704 CBユニットアダプタ-

State: 2025/11/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9345.704 - CBユニットアダプター 4 極

#### **Features**

品番	SV 9345.704
材質	ポリアミド
	耐燃性 UL 94-V0 適合 
塗装色	RAL 7035
同梱品	銅スペーサー
	接続用ねじ
	コンタクトプレート
定格電流 最大	500 A
定格電圧	690 V、四相
ケーブル引き出し口	下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記:	出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
	記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な
	る場合があります
	4 極
寸法:	幅: 185 mm
	高さ: 300 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)	ABB (Tmax T5)
1パック	1個
純質量	3.98

© Rittal 2025 2

#### **Features**

総質量	4.027
銅の含有量 (kg / 個)	2.765
関税率番号	85369095
EAN	4028177684515
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# **Approvals**

Explanations CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025