Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9345.710 CBユニットアダプター

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9345.710 - CBユニットアダプター 3 極

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。



Features

品番	SV 9345.710
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
	RAL 7035
同梱品	接続テープ スライドブロック
定格電流 最大	630 A
定格電圧	690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 600 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口	不
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記:	出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な る場合があります
	3 極

© Rittal 2025

Features

品番について	シーメンスの開閉器 VL630 を使用する場合は、拡張スペーサー 9342.720 も必要になります。
寸法:	幅: 140 mm 高さ: 345 mm
 適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)	ABB (S5, T5, T5 UL)
	Allen Bradley (140U-L)
	Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
	GE (FG630)
	Legrand (DPX 630)
	Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
	OEZ (BH630N, BH630S)
	Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
	Schrack (MC3)
	Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74,
	3VA64)
	Terasaki (E630, S630)
取得認証	UL
1パック	1個
純質量	3.65
総質量	3.8
銅の含有量 (kg / 個)	2.44
関税率番号	85369095
EAN	4028177680012
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

© Rittal 2025 3

Approvals

Approvals	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4