Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9345.714 CBユニットアダプタ-

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9345.714 - CBユニットアダプター 4 極

Features

品番	SV 9345.714
材質	ポリアミド
	耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	銅スペーサー
	接続用ねじ
定格電流 最大	500 A
定格電圧	690 V、四相
ケーブル引き出し口	下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記:	出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
	記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
	4 極
寸法:	幅: 185 mm
	高さ: 300 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)	シュナイダー・エレクトリック
適用メーカー (タイプ)	Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
1パック	1個
純質量	3.4

© Rittal 2025 2

Features

総質量	3.524
銅の含有量 (kg / 個)	2.135
関税率番号	85369095
EAN	4028177684522
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3