Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9345.720 CBユニットアダプター

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9345.720 - CBユニットアダプター 3 極

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。



Features

品番	SV 9345.720
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	接続テープ スライドブロック
定格電流 最大	400 A
定格電圧	690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 400 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口	上
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記:	出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な る場合があります
極数	3 極

© Rittal 2025 2

Features

寸法:	幅: 140 mm
	高さ: 345 mm
 適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
	GE (FG400)
	Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
	Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
	Schrack (MC3)
	Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
	Terasaki (E400, S400, H400, L400)
1パック	1個
純質量	2.88
総質量	2.98
銅の含有量 (kg / 個)	1.533
関税率番号	85369095
EAN	4028177680029
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	ABS	
	DNV-GL	
	Lloyds Register of Shipping	
	UL + C-UL (listed)	

© Rittal 2025 3

Approvals

Explanations

CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4