

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.724

CBユニットアダプター

State: 2026/04/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.724 - CBユニットアダプター 4 極

Features

品番	SV 9345.724
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	銅スペーサー 接続用ねじ
定格電流 最大	500 A
定格電圧	690 V、四相
ケーブル引き出し口	下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記：	出力出口：スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数	4 極
寸法：	幅: 185 mm 高さ: 300 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)	Eaton
適用メーカー (タイプ)	Eaton (NZM3-4-XKR130)
1パック	1 個
純質量	3.419 kg

Features

総質量	3.542 kg
銅の含有量 (kg / 個)	2.16
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV Circuit-breaker component adaptor, 500 A, 690 V, 4-pole, cable outlet bottom, for switchgear make:, Eaton

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------