

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.734 CBユニットアダプター

State: 2026/01/12 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.734 - CBユニットアダプター 4 極

## Features

品番	SV 9345.734
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	銅スペーサー 接続用ねじ
定格電流 最大	500 A
定格電圧	690 V、四相
ケーブル引き出し口	下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記：	出力出口：スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数	4 極
寸法：	幅: 185 mm 高さ: 300 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)	シーメンス
適用メーカー (タイプ)	Siemens (VL400)
1パック	1 個
純質量	3.36

## Features

---

総質量	3.489
銅の含有量 (kg / 個)	2.103
関税率番号	85369095
EAN	4028177684546
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Approvals

---

Explanations CE適合宣言書