

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.010

NHヒューズブレーカー

State: 2026/01/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.010 - NHヒューズブレーカー



Features

品番	SV 9346.010
材質	グラスファイバー強化型ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトレール：銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシ RAL 7035 カバー：RAL 7001 ハンドルは、RAL 7016
同梱品	固定フック 3個
適用バスバーシステム間隔	60 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M8
定格作動電流 最大	160 A
定格電圧	690 V、三相
適用NHヒューズサイズ	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)

Features

寸法：	幅: 50 mm 高さ: 400 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	2.5 - 95 mm ²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
極数	3 極
Round conductor cross-section	2.5 - 95 mm ²
1パック	1 個
純質量	1.2
総質量	1.294
銅の含有量 (kg / 個)	0.73
関税率番号	85369095
EAN	4028177628755
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書