

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.010

NHヒューズブレーカー

State: 2026/06/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.010 - NHヒューズブレーカー



Features

| | |
|--------------------|---|
| 品番 | SV 9346.010 |
| 材質 | グラスファイバー強化型ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトレール：銀メッキされた硬銅 |
| 塗装色 | シャーシRAL 7035 カバー：RAL 7001 ハンドルは、RAL 7016 |
| 同梱品 | 固定フック 3個 |
| 適用バスバーシステム間隔 | 60 mm |
| ケーブル引き出し口 | 上/下 |
| 電源接続 | ねじ M8 |
| 定格作動電流 最大 | 160 A |
| 定格電圧 | 690 V、三相 |
| 適用NHヒューズサイズ | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク) |

Features

| | |
|----------------|---|
| 寸法： | 幅: 50 mm 高さ: 400 mm |
| 丸型ケーブルの接続サイズ | 2.5 - 95 mm ² |
| 適用バスバー | 高さ: 5, 10 mm |
| 極数 | 3 極 |
| 丸型ケーブル断面積 | 2.5 - 95 mm ² |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 1.2 kg |
| 総質量 | 1.294 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.73 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| 製品説明 | SV NH slimline fuse-switch disconnecter, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, 60 mm |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------|
| Approvals | CQC-CCC |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |