

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9346.030 NHヒューズブレーカー

State: 2026/01/20 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9346.030 - NHヒューズブレーカー



## Features

品番	SV 9346.030
材質	グラスファイバー強化型ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトレール：銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー：RAL 7001 ハンドルは、RAL 7016
同梱品	固定フック 3個
適用バスバーシステム間隔	100 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M8
定格作動電流 最大	160 A
定格電圧	690 V、三相
適用NHヒューズサイズ	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)

## Features

寸法 :	幅: 50 mm 高さ: 400 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	2.5 - 95 mm <sup>2</sup>
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
極数	3 極
Round conductor cross-section	2.5 - 95 mm <sup>2</sup>
1パック	1 個
純質量	1.18
総質量	1.259
銅の含有量 (kg / 個)	0.65
関税率番号	85365080
EAN	4028177628779
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

## Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書