

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.104 RiLineX 連結セット

State: 2026/05/24 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.104 - RiLineX 連結セット ベーシックモジュール 用

RiLineX 連結セット、3 極 (ロングバージョン)。連結された 2 台の VX エンクロージャー間 (フィールド連結) のボード連結に使用します。前後に接触防止カバー付きの仕様です。このセットには、バーコネクタ (9365.013) は含まれていませんが、アクセサリとして別途ご購入いただけます。



## Features

品番	RX 9360.104
メリット	ベーシックモジュールによるスケーラブルなシステム長さ 簡単な取り付け バスバーの断面積を変更できるため、定格電流の拡張が可能 試験済み短絡電流定格、最大 65 kA 交流最大 1000 V AC および直流最大 1500 V DC での用途に適しています
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 35745

# Features

---

同梱品	ボード終端エレメント、左側および右側 ボードモジュール、カバー ボードモジュール、ボトムプレート 取り付け部品を含む
極数	3 極
適用品番	9365.013 9360.110 9360.120 9360.150
寸法：	高さ: 240 mm 奥行: 77 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
1パック	2 個
純質量	1.46 kg
総質量	1.481 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	8.06
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC002270
製品説明	RX 連結セット、3 極、RiLineX ベーシックモジュール用、コネク ターなし (連結接続)

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書

PCF-declaration