

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.535

RiLineX CB ユニットアダプター

State: 2026/02/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

RX 9360.535 - RiLineX CB ユニットアダプター

RiLineX CB ユニットアダプター (3 極、最大 630 A)、60 mm バスバーシステム用。ユニット幅は 145 mm です。「Easy-Fix」コンセプトは、アダプターとスイッチの個別の取り付けを可能にします。このコンセプトは、すべての一般的なメーカーで利用可能です。このアダプターには、工具を必要としない、半自動でバスバーの厚さ (5~10 mm) に調整される、はめ込み式取り付け機能が備わっています。ケーブル出口は、個々の要件に合わせて、下方または上方に変更できます。



Features

品番	RX 9360.535
仕様	Easy Fix
メリット	コンパクト サーキットブレーカー (MCCB) をボード上に直接設置 はめ込み式取り付け (250 A まで)、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能 市販のスイッチタイプを、エンクロージャー外で素早くかつ簡単に、事前組み立て可能
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005 RAL 35745
同梱品	ターミナルカバー 3 枚を含む
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB

Features

定格インパルス電圧 U _{imp}	12 kV
定格電圧	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
定格絶縁電圧 U _i	1,000 V
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	29 x 10 mm
極数	3 極
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M10
適用メーカー (タイプ)	Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
基本周波数	50...60 Hz
湿度(結露無きこと)	10...90 %
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
動作温度範囲	-25 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C
寸法 :	幅: 145 mm 高さ: 325.8 mm 奥行: 76.4 mm

Features

1パック	1 個
純質量	5
総質量	5.206
銅の含有量 (kg / 個)	2.64
関税率番号	85369095
EAN	4028177997110
ETIM 9	EC001531

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書