

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.600

RiLineX CB ユニットアダプター

State: 2026/02/05 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.600 - RiLineX CB ユニットアダプター

RiLineX CB ユニットアダプター (3 極、最大 160 A)、60 mm バスバーシステム用。ユニット幅は 81 mm です。スライドナット付き「ユニバーサル」タイプは、スイッチの取り付けの際に、最高の柔軟性を提供します。このアダプターには、工具を必要としない、半自動でバスバーの厚さ (5~10 mm) に調整される、はめ込み式取り付け機能が備わっています。ケーブル出口 (下方) 用バージョン。

Features

品番	RX 9360.600
仕様	ユニバーサル
メリット	コンパクト サーキットブレーカー (MCCB) をボード上に直接設置 はめ込み式取り付け (250 A まで)、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能 市販のスイッチタイプを、エンクロージャー外で素早くかつ簡単に、事前組み立て可能
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005 RAL 35745
同梱品	接続スペースカバー 3 枚を含む
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
定格インパルス電圧 Uimp	12 kV
定格電圧	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1,000 V

Features

過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
銅フレックスバーのクランプ接続	9 x 6 mm
範囲 (幅x高さ)	
極数	3 極
ケーブル引き出し口	下
電源接続	サポート端子
適用メーカー (タイプ)	Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
基本周波数	50...60 Hz
湿度(結露無きこと)	10...90 %
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
動作温度範囲	-25 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C
寸法 :	幅: 81.9 mm 高さ: 251.4 mm 奥行: 50.8 mm
1パック	1 個
純質量	0.92
総質量	1.22
銅の含有量 (kg / 個)	0.375

Features

関税率番号	85369095
EAN	4028177997103
ETIM 9	EC001531

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書