Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.625 RiLineX CB ユニットアダプタ

State: 2025/11/28 (Source: rittal.com/jp-ja)



RX 9360.625 - RiLineX CB ユニットアダプター

RiLineX CB ユニットアダプター (3 極、最大 400 A)、60 mm バスバーシステム用。ユニット幅は 145 mm です。スライドナット付き「ユニバーサル」タイプは、スイッチの取り付けの際に、最高の柔軟性を提供します。このアダプターには、工具を必要としない、半自動でバスバーの厚さ ($5\sim10 \text{ mm}$) に調整される、はめ込み式取り付け機能が備わっています。ケーブル出口は、個々の要件に合わせて、下方または上方に変更できます。



Features

品番	RX 9360.625
仕様	ユニバーサル
メリット	コンパクト サーキットブレーカー (MCCB) をボード上に直接設置 はめ込み式取り付け (250 A まで)、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単 に調整可能 市販のスイッチタイプを、エンクロージャー外で素早くかつ簡単 に、事前組み立て可能
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005 RAL 35745
同梱品	接続スペースカバー3枚、クロスロッド2個および固定部品を含む
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
定格インパルス電圧 Uimp	12 kV

© Rittal 2025 2

Features

定格電圧	690 V AC
	690 V DC
	600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1,000 V
過電圧カテゴリー	4
	3
 極数	3 極
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M10
適用メーカー (タイプ)	Our selection aid, available in the Downloads section, helps you
. ,	to easily find a matching component adaptor.
適用バスバーシステム	RiLineX
	RiLine60
基本周波数	5060 Hz
湿度(結露無きこと)	1090 %
適用バスバー	15 x 5/10
	20 x 5/10
	30 x 5/10
動作温度範囲	-25 °C55 °C
保管温度範囲	-25 °C75 °C
寸法:	幅: 145 mm
	高さ: 325.8 mm
	奥行: 76.4 mm
1パック	1個

© Rittal 2025

Features

総質量	3.8
銅の含有量 (kg / 個)	1.652
関税率番号	85369095
EAN	4028177997073
ETIM 9	EC001531

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025