

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.625

## RiLineX CB ユニットアダプター

State: 2026/05/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.625 - RiLineX CB ユニットアダプター

RiLineX CB ユニットアダプター (3 極、最大 400 A)、60 mm バスバーシステム用。ユニット幅は 145 mm です。スライドナット付き「ユニバーサル」タイプは、スイッチの取り付けの際に、最高の柔軟性を提供します。このアダプターには、工具を必要としない、半自動でバスバーの厚さ (5~10 mm) に調整される、はめ込み式取り付け機能が備わっています。ケーブル出口は、個々の要件に合わせて、下方または上方に変更できます。



## Features

品番	RX 9360.625
仕様	ユニバーサル
メリット	コンパクト サーキットブレーカー (MCCB) をボード上に直接設置 はめ込み式取り付け (250 A まで)、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能 市販のスイッチタイプを、エンクロージャー外で素早くかつ簡単に、事前組み立て可能
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005 RAL 35745
同梱品	接続スペースカバー 3 枚、クロスロッド 2 個および固定部品を含む

# Features

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
定格インパルス電圧 Uimp	8 kV
定格電圧	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
定格絶縁電圧 Ui	1,000 V
汚染度	3
極数	3 極
ケーブル引き出し口	上/下
断面	29 mm <sup>2</sup> 10 mm <sup>2</sup>
適用メーカー (タイプ)	「ダウンロード」にある選定支援を使用すると、適切なユニットアダプターを簡単に見つけることができます。
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
基本周波数	50...60 Hz
湿度(結露無きこと)	10...90 %
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
動作温度範囲	-25 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C
寸法 :	幅: 145 mm 高さ: 325.8 mm 奥行: 76.4 mm
1パック	1 個

## Features

---

純質量	3.6 kg
総質量	3.8 kg
銅の含有量 (kg / 個)	1.652
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
製品説明	RX CB ユニットアダプター 400A、3 極、ユニバーサルスフィックス仕様、幅 140 mm

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 PCF-declaration