Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.740 RiLineX ユニットアダプタ-

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



RX 9360.740 - RiLineX ユニットアダプター

RiLineX ユニットアダプター (45 A、3 極、接続ケーブルを含む)、幅 54 mm、60 mm バスバーシステム用。工具を使わずに調整可能なサポートレールが装備されており、機器をはめ込み式で取り付けることができます。

Features

品番	RX 9360.740
仕様	電源接続ケーブル付き
メリット	トップハットレール (DIN レール) 取り付け用機器 (例えば、モータースターター) を取り付けるために接続ケーブル (コネクター等取り付け加工済み) サポートレールのシンプルなプラグインロック オプションのユニットシフト保護 はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能簡単な取り付け コーディネートされたアクセサリーによる品目数の削減
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005 RAL 35745
接続ケーブル(AWG)	AWG 8
Rated current of round conductor	50 A
Rated current of round conductor (UL)	50 A
ケーブル引き出し口	上
適用バスバーシステム間隔	60 mm

© Rittal 2025

Features

接続ケーブル長さ	130 mm
極数	3 極
適用バスバーシステム	RiLineX
	RiLine60
寸法:	幅: 54 mm
	高さ: 239.4 mm
	奥行: 36.2 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
適用バスバー	15 x 5/10
	20 x 5/10
	30 x 5/10
定格電圧	690 V AC
	600 V AC (UL)
	600 V DC (UL)
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
規格:	IEC 61 439-1/-2
	UL 508
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
動作温度範囲	-5 °C55 °C
保管温度範囲	-25 °C75 °C
湿度(結露無きこと)	1090 %
1パック	4 個
純質量	1.68

© Rittal 2025

Features

総質量	1.708
銅の含有量 (kg / 個)	0.101
関税率番号	85369095
EAN	4028177997004
ETIM 9	EC001531

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	

© Rittal 2025