

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.005

# RiLineX NH ヒューズスイッチディ スコネクター

State: 2026/04/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.005 - RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター

RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00、マウンティングプレート用。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的ヒューズモニタリングを備えています。電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントから安全に行うことができます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズスイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。接続仕様は、ねじ留め式 (M8)。電子式ヒューズモニタリングを含む。



## Features

品番	RX 9363.005
仕様	マウンティングプレート取り付け用
メリット	カバー：ロック可能、封印可能 別の開口部からの電圧チェック 工具を使用せずに、ケーブル引出口の変更 (改造) が可能 メンテナンス作業をより容易にするためのパーキングポジション すべてのバリエーションに、電子式ヒューズ監視も搭載
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール：電解銅、銀メッキ

# Features

塗装色	RAL 9005 RAL 35745
同梱品	電子式ヒューズモニタリング用接続プラグを含む
for mounting plate assembly	Yes
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M8
ヒューズリンク	NH 00 NH 000
定格絶縁電圧 $U_i$	1,000 kV
定格電圧	690 V AC
適用NHヒューズサイズ	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 106 mm 高さ: 228.9 mm 奥行: 86.1 mm
動作温度範囲	-5 °C...35 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
極数	3 極
使用カテゴリ	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
汚染度	3
電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)	Yes

# Features

---

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
火災負荷	13.24 MJ/m <sup>2</sup>
電力損失 (熱損失)、最大	16 W
Heat loss per fuse insert (max.)	12 W
1パック	1 個
純質量	0.82 kg
総質量	0.917 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.18
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001040
製品説明	RX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00、160 A、3 極、ボルト M8、ヒューズモニタリング (800 V) 付き、マウンティングプレート取り付け用

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書 PCF-declaration
--------------	----------------------------