

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.035

# RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター

State: 2026/02/04 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9363.035 - RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター

RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00、マウンティングプレート用。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的ヒューズモニタリングを備えています。電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントから安全に行うことができます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズスイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。接続仕様は、スクリュークランプ端子式、丸型ケーブル (1.5 ~ 95 mm<sup>2</sup>) を接続するために使用します。電子式ヒューズモニタリングを含む。



## Features

品番	RX 9363.035
仕様	マウンティングプレート取り付け用
メリット	カバー：ロック可能、封印可能 別の開口部からの電圧チェック 工具を使用せずに、ケーブル引出口の変更(改造)が可能 メンテナンス作業をより容易にするためのパーキングポジション すべてのバリエーションに、電子式ヒューズ監視も搭載
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトトレール：電解銅、銀メッキ
塗装色	RAL 9005 RAL 35745

# Features

同梱品	電子式ヒューズモニタリング用接続プラグを含む
for mounting plate assembly	Yes
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	サポート端子
Rated insulation voltage	1,000 kV
定格電流 最大	160 A
定格作動電流 最大	160 A
定格電圧	690 V AC
適用NHヒューズサイズ	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 106 mm 高さ: 228.9 mm 奥行: 86.1 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
動作温度範囲	-5 °C...35 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
極数	3 極
使用カテゴリー	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
汚染度	3
電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)	Yes
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB

## Features

---

Fire load	13.24 MJ/m <sup>2</sup>
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続	1.5 - 95 mm <sup>2</sup>
スリーブ端子付き丸型ケーブル (細線) の接続	1.5 - 95 mm <sup>2</sup>
Round conductor cross-section	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Power dissipation (max.)	16 W
1パック	1 個
純質量	0.885
総質量	0.962
銅の含有量 (kg / 個)	0.268
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001040

---

## Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------

---